



产品数据表

HH-404-296×1-xx-PH3030




cd/klm

$\eta = 100\%$



cd/klm

$\eta = 100\%$



cd/klm

$\eta = 100\%$

深圳市汉辉光电有限公司
shenzhen hanhui photoelectric co., Ltd.

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区恒昌荣高科技园3栋3楼
ADD: Area A No.3 Building 3th Floor, Hengchang Rong Industrial
park shiyan, shilong community, Bao'an District, shenzhen, china
TEL: 86-755-29232420 FAX: 86-755-83723765
<http://www.szhanhui.com> <http://linsen4880.1688.com>



基本信息	P.1
光学参数	P.2
结构参数	P.3
包装规格	P.4

*产品编号说明

HH-404-296 × 1-xx-PH3030

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

H1: 公司拼音首字母 (Han Hui)

H2: 所属模具模号

H3: 光学面数量

H4: 单个光学面内灯珠数量

H4: 透镜角度/类型 (如: 60、90、T2M、T3M)

H5: 光源厂家 (如: 科锐 CR、三星 SS、飞利浦 PH.....)

H6: 光源尺寸 (如:2835、3030、3535、.....)



HH-404-296×1-xx-PH3030

基本信息

v1.0_20210119

◆ 特征&典型应用

- 3 种不同配光角度
- 效率高
- 均匀度优良
- 透镜无支架
- 工况灯

◆ 材质信息

透镜材料：PC 1225Z

工作温度范围：-40℃~+110℃（上限值+120℃）

存储温度范围：-40℃~+110℃（上限值+120℃）

*400nm~700nm 可见光平均透过率>90%

◆ 使用注意事项



1. 如有必要，用软性肥皂、水和软布清洗透镜。
2. 禁止用工业溶剂清洗透镜，例如酒精。
3. 拿透镜时请带手套，因为皮肤油会影响透镜光学特性。









HH-404-296×1-xx-PH3030

光学参数

v1.0_20210119

产品型号	半光强角	视场角*	cd/lm	IES 文件
HH-404-296×1-60-PH3030	60°	77°	1.13	下载
				
光斑图	配光曲线	照度分布		

产品型号	半光强角	视场角*	cd/lm	IES 文件
HH-404-296×1-90-PH3030	88°	108°	0.55	下载
				
光斑图	配光曲线	照度分布		

产品型号	半光强角	视场角*	cd/lm	IES 文件
HH-404-296×1-120-PH3030	116°	129°	0.35	下载
				
光斑图	配光曲线	照度分布		



HH-404-296×1-xx-PH3030

结构参数

v1.0_20210119

注：(1) 所有计量单位均为 mm。
(2) 若无特殊说明，所有公差均为 ± 0.15

1. 安装固定方式

☐ 胶水


☒ 螺丝

☐ 胶带

☐ 固定圈

☐ 支架

2. 透镜尺寸



3. 装配指示



4. 透镜装配视图



HH-404-296×1-xx-PH3030

包装规格

v1.0_20210119

项目	数量	全部	尺寸(L*W*H)	毛重
内盒				
外箱				



Note:

